



《通常時》



《通常時》



《暗所時》



《暗所時》



① 細部まで使いやすさに配慮

【かみやすに取り出し可能】UD

後部の取り出し口蓋は下開きだから、立ったままの姿勢で、片手でも使えます。約70°まで開き、任意の位置で止まるので開閉は静か。指詰め防止にも配慮しています。



【収納物の確認が可能】UD

昼間は蓋を開けずにのぞき窓で、夜間は蓄光テープの発光ラインで中身の有無を確認できます。取り出し口蓋を開けると点灯するポスト内LEDライト(オプション)もご用意。

※蓄光テープの発光性能はP233の発光輝度曲線ご参照。
※ポスト内LEDライト(オプション)はP49ご参照。



【夜間も使いやすいダイヤル錠】UD

キー不要で、数字を回して施錠・解錠。蓄光仕様で夜間でも数字の視認性を高めました。^{※2}



ダイヤル錠

【つかみやすい底面】

内側の底面に傾斜を設け、収納物をつかみやすくしました。

